


Brinno 電子貓眼，購買前量度本身門眼尺寸方法:

1. 用工具轉動大門門眼的鎖扣位置，如下圖：



2. 把原有門眼拆下後，可以直接量度大門上的門眼孔直徑。



3. 如直徑少於 14mm 及大於 12mm，可選購附有 12mm 貓眼管的型號。
例如 SHC500_12mm, SHC1000_12mm, 或 SHC1000W_12mm 等等
如直徑在 14mm 或以上，可選購附有 12mm 貓眼管的型號。例如
SHC500_14mm, SHC1000_14mm, 或 SHC1000W_14mm 等等。

12mm 型號，適合門的厚度在 28-58mm

14mm 型號，適合門的厚度在 43-80mm